

HEDI**Machine-/werkpleklamp, Type: 50DUO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081300 50DUO
GTIN	4003644015801
Artikelklasse	08B

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm voor vrije beweegbaarheid van de lampkop, met perfecte positiestabiliteit. **Omschakelbaar naar breed- of puntstraler**, lampkop **340° draai- en zwenkbaar** dankzij kogelgewricht.

Norm:

hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

· **Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief lichtbron, met **sterke houdmagneet, schroefklem 50 mm en bevestigingsschroeven** voor bevestiging aan machine, tafel, wand of plafond.

IP-klasse: IP 20

Lichtopbrengst: 50 W

Lichtstroom: 780 lm

Aansluitkabel lengte: 3 m

Technische beschrijving

Lichtbron	Halogeen
Energievoorziening	Netvoeding
Aansluitkabel lengte	3 m
Lichtstroom	780 lm
IP-klasse	IP 20
Lampen vervangbaar	ja
Lichtopbrengst	50 W
Producttype	Werkplekverlichting

Accessoires

Reservelamp 50 watt geschikt voor type 50B	081312 50B
--	------------