

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT, HB7310, Grootte / aantal:
110304/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2682 110304/30
GTIN	4067263107729
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	30
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,25 - 1,75 mm
Inhoud	261224 HB7310
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VB.T 110304 Soort HB7310

261224 HB7310