

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT, HB7310, Grootte / aantal:  
160404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2682 160404/50
GTIN	4067263107750
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Aantal	50
Inhoud	261232 HB7310
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VB.T 160404 Soort HB7310

261232 HB7310