SCANGRIP

Line Light accu-inspectielamp, Type: 465

Bestelgegevens

Bestelnummer	081341 465
GTIN	5708997352441
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:
De Line Light-werklamp bestaat uit een geëxtrudeerd acrylprofiel met **geïntegreerde lens** (uitstraalhoek 75°) en is daardoor uiterst **robuust en stootvast.** Met extra zaklamp aan kopse kant (150 lumen).
De lamp kan in de houder worden gedraaid en is verblindingsvrij instelbaar.
Functie:
IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.
Levering:
Werklamp met accu, netadapter, cliphouder met magneet en vast te zetten haak.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 65
ATEX-zone	geen
Brandduur	1,5 h
Lichtstroom	150 - 600 lm
Totale lengte	357 mm
Kop-Ø	25 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtbron	Led-module

Accucapaciteit	2,6 Ah
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Uitstraalhoek	75 graden
Accuspanning	3,7 V
Kleurtemperatuur	6000 K
Lichtopbrengst	2,6 W
Gewicht	220 g
Producttype	Inspectielamp