



Line Light accu-inspectielamp, Type: 465 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	081341 465
GTIN	5708997352441
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

De Line Light-werklamp bestaat uit een geëxtrudeerd acrylprofiel met **geïntegreerde lens** (uitstralhoek 75°) en is daardoor uiterst **robuust en stootvast**. De lamp is ontworpen voor gebruik onder de **zwaarste omstandigheden** en geeft betrouwbaar een krachtig en geconcentreerd licht in elke werkruimte. Met **accu voor mobiel gebruik**, met extra zaklamp aan kopse kant (150 lumen).

De lamp kan in de houder worden gedraaid en is verblindingsvrij instelbaar.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Werklamp met accu, lader, cliphouder met magneet en vast te zetten haak.

IP-klasse: IP 65

ATEX-zone: geen

Lichtopbrengst: 2,6 W

Lichtstroom: 150 - 600 lm

Brandduur: 1,5 h

Aantal inbegrepen accu's: 1

Accutype: Lithium-ion

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 65
ATEX-zone	geen

Brandduur	1,5 h
Lichtstroom	150 - 600 lm
Totale lengte	380 mm
Kop-Ø	25 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtbron	Led-module
Accucapaciteit	2,6 Ah
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Uitstraalhoek	75 graden
Accuspanning	3,7 V
Kleurtemperatuur	6000 K
Lichtopbrengst	2,6 W
Gewicht	450 g
Producttype	Inspectielamp

Accessoires

Zuignaphouder	081345
Magneethouder	081344