

Garant
eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/08 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	251904 20/08
GTIN	4045197651136
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PWLNR/L 2020X08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 34 mm

Totale lengte L: 93 mm

Onderlegplaat: 259031 19

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 3
Koplengte L ₁	34 mm
Plaatafmeting	8 mm
Schachtgrootte	20 mm
Kniehefboom	259015 3

ISO-code houder	PWLNRL 2020X08
Onderlegplaat	259031 19
Veer	259046 1
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Functiebreedte L ₄	25 mm
Totale lengte L	93 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 19	259031 19
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Veer Type 1	259046 1
Kniehefboom-schroef Type 3	259018 3
Kniehefboom Type 3	259015 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500