

Garant**CC.T 120404, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260158 HB7020
GTIN	4045197698872
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120404 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Spaanbreker	SM
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien