

Garant**Digitale precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237602 HW20
GTIN	4045197816498
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

Aanzetnauwkeurigheid 0,001 mm in Ø via afleesunit nr. 237601.

Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 – 237698.

Met opname nr. 237651 – 237656.

Opmerking:

Wisselplaathouder 237604 3 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 104,9 tot 134,1.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	45 mm
Aansluiting	HW20
geschikte wisselplaat	CC..0602..
Wisselplaatschroef	237606 Maat 1
Spindelbereik-Ø	23,9 - 31,1 mm
Inwendige koeling	ja

Producttype

Spindelgereedschap