

Garant
Digitale precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW40

Bestelgegevens

Bestelnummer	237602 HW40
GTIN	4045197816627
Artikelklasse	29W

Omschrijving
Uitvoering:
Aanzetnauwkeurigheid 0,001 mm in Ø via afleesunit nr. 237601.
Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 – 237698.

Met opname nr. 237651 – 237656.

Opmerking:

Wisselplaathouder 237604 2 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 104,9 tot 134,1.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	75 mm
geschikte wisselplaat	CC..0602..
Aansluiting	HW40
Wisselplaatschroef	237606 Maat 1
Spindelbereik-Ø	50,9 - 67,1 mm
Inwendige koeling	ja

Producttype

Spindelgereedschap