

Garant**eco-QT-klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251902 25/08
GTIN	4045197651068
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DWLNR/L 2525X08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 103,5 mm

Onderlegplaat: 259031 19

Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	DWLNR/L 2525X08

Klemstuk	259038 9
Functiebreedte L ₄	32 mm
Koplengte L ₁	32 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Schroef voor onderlegplaat	259025 1
Onderlegplaat	259031 19
Plaatafmeting	8 mm
Totale lengte L	103,5 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat	259218
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat Type 1	259025 1
Onderlegplaat Type 19	259031 19
Spanklemstuk Type 9	259038 9
Onderlegplaat Type 11	259031 11
Onderlegplaat	259214
Spanklemstuk	259353

Schroef voor onderlegplaat

259167