

**CCMT 09T302, Soort: CA525****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260194 CA525  |
| GTIN          | 4960664679034 |
| Artikelklasse | 25E           |

**Omschrijving**

CC.T 09T302 CA525 Soort: CA525

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 3 mm        |
| Spaanbreker                         | GK                |
| Hoofdtoepassing                     | P                 |
| Snedeccondities                     | licht onderbroken |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 330 m/min    |
| Hoekradius                          | 0,2 mm            |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,3 mm/omw, |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Soort                         | CA525                        |
| Fijn/ruw-indeling             | Voor-/nabewerken             |
| Snijmateriaal                 | HM                           |
| ISO-code wisselplaat          | CCMT 09T302                  |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2                            |
| Tolerantie                    | M                            |
| Producttype                   | Wisselplaat voor het draaien |