

**CCMT 09T308, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260185 SP4019
GTIN	2050001939050
Artikelklasse	28A

Omschrijving

CCMT 09T308 SP4019 Soort: SP4019
Spaanbreker: 73
Snijdiepte a_p : 0,2 - 5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,45 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snededecondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	UNI
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Spaanbreker	73
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Soort	SP4019

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien