

HOLEX®**DNMG 110408 Set van 10 stuks, Soort: HBX020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250803 HBX020
GTIN	4045197663511
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 110408 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 1 - 5 mmVoeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PM
Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min

Soort	HBX020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Boorstang
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal