

Garant
eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/06 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	251905 16/06
GTIN	4045197651150
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PWLNR/L 1620X06

geschikte wisselplaat: WN.. 0604..

Functiebreedte L_4 : 25 mm

Koplengte L_1 : 30 mm

Totale lengte L: 77 mm

Onderlegplaat: 259031 9

Technische beschrijving

Koplengte L_1	30 mm
Functiebreedte L_4	25 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
ISO-code houder	PWLNR/L 1620X06
Kniehefboomschroef	259018 4

Plaatafmeting	6 mm
Schachtgrootte	16 mm
Kniehefboom	259015 6
Veer	259046 2
Onderlegplaat	259031 9
Totale lengte L	77 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 6	259015 6
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Onderlegplaat Type 9	259031 9
Kniehefboom-schroef Type 4	259018 4
Veer Type 2	259046 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500