

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Plaatafmeting	8 mm
Onderlegplaat	259031 40
Verenset	259044 2
ISO-code houder	PWLNR/L 1616H08
Kniehefboomschroef	259018 2
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Schachtgrootte	16 mm
Kniehefboom	259015 2
Set verende stiften	259047 2
Totale lengte L	100 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Kniehefboomschroef Type 8	259018 8
Kniehefboom Type 9	259015 9
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 40	259031 40
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500