

Garant
eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/06 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	251905 25/06
GTIN	4045197651174
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiërs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PWLNR/L 2525X06

geschikte wisselplaat: WN.. 0604..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 30 mm

Totale lengte L: 101,5 mm

Onderlegplaat: 259031 9

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	32 mm
Plaatafmeting	6 mm
Koplengte L ₁	30 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
Schachtgrootte	25 mm

Veer	259046 2
Kniehefboom	259015 6
Onderlegplaat	259031 9
ISO-code houder	PWLNRL/L 2525X06
Kniehefboomschroef	259018 4
Totale lengte L	101,5 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehefboom-schroef Type 4	259018 4
Veer Type 2	259046 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Kniehefboom Type 6	259015 6
Onderlegplaat Type 9	259031 9