

**KOMET® Basisdeel, 6xD, Ø DC: 55mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236652 55
GTIN	4047109095953
Artikelklasse	24K

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 6xD.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

**Toepassing:**

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

**Opmerking:**

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	80 mm
Basisdeel-Ø d <sub>1</sub>	53,5 mm
Geschikt voor boorkroon	55 - 64 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	370 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	435 mm
Nominale Ø D	55
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	6xD
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

