

**KOMET® Basisdeel, 6×D, Ø DC: 72mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236652 72
GTIN	4047109095977
Artikelklasse	24K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 6×D.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Opmerking:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Geschikt voor boorkroon	72 - 81 mm
Nuttige lengte L ₁	460 mm
Basisdeel-Ø d ₁	70,5 mm
ABS® schacht-Ø D _s	100 mm
Totale lengte L _{totaal}	540 mm
Nominale Ø D	72
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	6×D
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

