

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	MWLNLR/L 2020K08
Stift	259049 2
Spanklemstuk	259038 12
Schroevenset	259023 2
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Schachtgrootte	20 mm
Koplengte L ₁	28 mm
Plaatafmeting	8 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Onderlegplaat	259031 41
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Stift Type 2	259049 2
Schroevenset10-delig Type 2	259023 2
Spanklemstuk Type 12	259038 12
Onderlegplaat Type 41	259031 41
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500