

**Garant**
**QuickTurn-klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Artikelklasse	21U

**Omschrijving**
**Voordeel:**

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DWLNR/L 2525M08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 32 mm

Totale lengte L: 150 mm

Onderlegplaat: 259031 42

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Onderlegplaat	259031 42
ISO-code houder	DWLNR/L 2525M08
Klemstuk	259038 9

Plaatafmeting	8 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanklemstuk Type 9	259038 9
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
Onderlegplaat	259581
Onderlegplaat Type 42	259031 42
Schroef voor onderlegplaat	259171
Spanklemstuk	259353