


CCMT 120412, Soort: CA510

Bestelgegevens

Bestelnummer	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 120412 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	GK
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Hoofdtoepassing	P

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120412
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien