

**KOMET® Basisdeel, 6×D, Ø DC: 26mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236652 26
GTIN	4047109076235
Artikelklasse	24K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 6×D.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Opmerking:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

ABS® schacht-Ø D _s	50 mm
Nuttige lengte L ₁	175 mm
Geschikt voor boorkroon	26 - 32 mm
Totale lengte L _{totaal}	210 mm
Basisdeel-Ø d ₁	25 mm
Nominale Ø D	26
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	6×D
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

