

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	27 mm
Stift	259049 5
Schroevenset	259023 3
Spanklemstuk	259038 12
Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
Plaatafmeting	8 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
ISO-code houder	A40T MWLNR/L08
Onderlegplaat	259031 41
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	38,5 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Stift Type 5	259049 5
Schroevenset10-delig Type 3	259023 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanklemstuk Type 12	259038 12
Onderlegplaat Type 41	259031 41
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500