



Multispray, Inhoud: 100ml



Bestelgegevens

Bestelnummer	083000 100
GTIN	5032227490017
Artikelklasse	08E

Omschrijving

Uitvoering:

De wereldwijd beproefde multispray WD-40 is **grotendeels reukloos, gevuld met milieuvriendelijk drijfgas**, teflon-, hars-, siliconen- en zuurvrij.

Toepassing:

- **Roestoplosser met uitgekiende capillaire werking** – maakt vastgeroeste verbindingen en vastzittende bouten en moeren binnen korte tijd los.
- **Reinigingsmiddel:** lost hardnekkig vuil op, kleeft en verhardt niet.
- **Smeermiddel voor alle glijvlakken, fijnmechanische delen, scharnieren, bowdenkabels, sloten en beslag.**
- **Corrosiebescherming:** WD-40 verdringt vocht, dringt in de poriën van het te beschermen materiaal en heeft een conserverende werking. Gevoelige, waardevolle gereedschappen behouden hun waarde.
- **Contactspray:** verdringt vocht van elektrische componenten.

Opmerking:

Goedgekeurd door: o.a. **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Gegevensblad

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS02: Vlam
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Oxiderende eigenschappen	nee
Kleur	lichtbruin
Oplosbaarheid in water	onoplosbaar
Spraykop	Standaard
Kookpunt	176 °C
Opslagtemperatuur	15 - 50 °C
Vlampunt	47 °C
Kinematische viscositeit	< 1 mm ² /s
Inhoud	0,1 l
Uitvoering	Spuitbus
Producttype	Multifunctionele olie / universele olie