

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	6 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	21 mm
Kniehefboom	259015 14
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
ISO-code houder	A16M PWLNR/L06
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Kniehefboomschroef	259018 10
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	15,25 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 10	259018 10
Kniehefboom Type 14	259015 14
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500