

**Garant**
**eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12 mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251102 25/12
GTIN	4045197650719
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

- **De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.**
- **De snijkant wordt optimaal onspoeld met koelvloeistof.**

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PSSNR/L 2525X12

geschikte wisselplaat: SN.. 1204..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 34 mm

Totale lengte L: 105,5 mm

Onderlegplaat: 259031 14

## Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 3
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-code houder	PSSNR/L 2525X12

Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	34 mm
Veer	259046 1
Kniehefboom	259015 3
Onderlegplaat	259031 14
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	105,5 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	45 graden
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat Type 14	259031 14
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Veer Type 1	259046 1
Kniehefboom Type 3	259015 3
Kniehefboom-schroef Type 3	259018 3