

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboomschroef	259018 2
Onderlegplaat	259031 20
Kniehefboom	259015 2
Verenset	259044 2
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
ISO-code houder	PSSNR/L 2525M12
Plaatafmeting	12 mm
Set verende stiften	259047 2
Koplengte L <sub>1</sub>	29 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 20	259031 20
Kniehefboom Type 2	259015 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500