

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251111 25/12
GTIN	4045197656759
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	PSKNR/L 2525M12
Onderlegplaat	259031 20
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Set verende stiften	259047 2
Plaatafmeting	12 mm
Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L ₁	26 mm
Verenset	259044 2
Kniehefboom	259015 2
Kniehefboomschroef	259018 2
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Onderlegplaat Type 20	259031 20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500