

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 2
Koplengte L ₁	21 mm
ISO-code houder	SDHCR/L 2525M11
Plaatafmeting	11 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Onderlegplaat	269005 3
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Onderlegplaat Type 3	269005 3
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500