

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	21,5 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SDJCR/L 2525M11
Functiebreedte L ₄	32 mm
Onderlegplaat	269005 3
Wisselplaatschroevenset	269028 2
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 3	269005 3
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500