

Garant
Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	25 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Verenset	259044 2
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	12 mm
Kniehefboom	259015 2
Set verende stiften	259047 2
Koplengthe L ₁	29 mm
ISO-code houder	PSSNR/L 2020K12
Onderlegplaat	259031 20
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Onderlegplaat Type 20	259031 20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500