


Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260338 12/07
GTIN	4960664579532
Artikelklasse	25U

Omschrijving
Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s: 12 mm

ISO-code houder: A12M SDUCR/L07

Instelhoek κ: 93 graden

geschikte wisselplaat: DC.. 0702..

Minimale voorboor-Ø D_{min}: 16 mm

Middenverplaatsing L₃: 9,7 mm

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D _{min}	16 mm
Middenverplaatsing L ₃	9,7 mm
Wisselplaatschroef	269022 4
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Afkoppellengte L ₁	60 mm
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	A12M SDUCR/L07
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Instelhoek κ	93 graden

Schacht-Ø D _s	12 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef	269407
Spanschroef Type 4	269022 4
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8