

Garant**GARANT Master Eco boorstanghouder Vorm E2, VDI 30, Boring d2 (H7): 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319225 20
GTIN	4067263107866
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58+/-2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Doorboorde VDI-schacht.
- Met twee kogelspuitmonden.

Voordeel:

- Ook geschikt voor langere boorstangen.
- Individuele lengte-instelling van de boorstangen.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Technische beschrijving

Boring d ₂ (H7)	20 mm
Ø L ₇	51 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø H ₁ Ø H ₁	28 mm
Ø H ₃	25 mm
Ø L ₆	65 mm
Ø D ₆	68 mm

Ø D ₈	62 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Producttype	VDI-boorstanghouder