

**Garant****GARANT Master Eco boorstanghouder Vorm E2, VDI 30, Boring d2 (H7): 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319225 25
GTIN	4067263107873
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58+/-2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Doorboorde VDI-schacht.
- Met twee kogelspuitmondten.

**Voordeel:**

- Ook geschikt voor langere boorstangen.
- Individuele lengte-instelling van de boorstangen.

**Toepassing:**

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

**Technische beschrijving**

Boring d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø L <sub>6</sub>	70 mm
Ø H <sub>3</sub>	27,5 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm
Ø L <sub>7</sub>	51 mm
Ø D <sub>8</sub>	62 mm

Ø H, Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Producttype	VDI-boorstanghouder