


**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260339 12/07
GTIN	4960664579549
Artikelklasse	25U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

ISO-code houder: A12M SDUCR/L07

Instelhoek κ: 93 graden

geschikte wisselplaat: DC.. 0702..

Minimale voorboor-Ø D<sub>min</sub>: 16 mm

Middenverplaatsing L<sub>3</sub>: 9,7 mm

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	16 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	9,7 mm
Wisselplaatschroef	269022 4
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	60 mm
ISO-code houder	A12M SDUCR/L07
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	11 mm
Instelhoek κ	93 graden

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Spanschroef Type 4	269022 4
Spanschroef	269407
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500