

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251406 20/16
GTIN	4045197650894
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroevenset	259023 2
Stift	259049 6
ISO-code houder	MTJNR/L 2020K16
Functiebreedte L ₄	25 mm
Spanklemstuk	259038 14
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Koplengte L ₁	31 mm
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	259031 32
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 32	259031 32
Stift Type 6	259049 6
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Spanklemstuk Type 14	259038 14
Schroevenset10-delig Type 2	259023 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500