



## KOMET TwinKom® basisdeel voor 2-snijder zonder axiale verstelling met ABS®-schacht, kort, Ø D<sub>min</sub> – Ø D<sub>max</sub>: 83-124mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	236680 83-124
GTIN	4047109262089
Artikelklasse	24F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Radiaal instelbare klemhouders voor absolute tweesnijdigheid maken ook de ombouw tot getrappt gereedschap voor grotere snijdieptes mogelijk.
- Compact gereedschapstype.
- Instelbare kogelspuitmond voor gerichte koelvloeistoftoevoer naar de snijkanten.
- Bij diepe kotterbewerkingen zorgen de spiraalgroeven voor de spaanafvoer.
- Minimaalsmering-1-kanaal compatibel

#### Opmerking:

**Houders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.**

Andere uitvoeringen en andere maten met axiale verstelling op aanvraag.

#### Bestelvoorbeeld:

1× nr. 236680 maat 24–32 – basisdeel voor 2-snijder G01.

2× nr. 236684 maat 24–32 – houder voor 2-snijder.

10× nr. 236520 maat 18–010 – wisselplaten voor universeel gebruik (soort BK8425).

### Technische beschrijving

Ø-Bereik D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	83 - 124 mm
ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	70 mm

Uitvoering	kort
Schacht	ABS
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap