

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, P25M, Aanduiding type W29: 50-000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236740 50-000
GTIN	4047109059467
Artikelklasse	24T

Omschrijving**T.b.v. :**

Nr. 236685; 236686

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-code wisselplaat: WOEX 100504

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,2 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	50-000
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 100504
Soort	P25M
Type	ST900
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	P
nat maximaal	geschikt		