

Garant**eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251402 25/16
GTIN	4045197657060
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Callout:

De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht. De snijkant wordt optimaal onspoeld met koelvloeistof.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: MTJNR/L 2525X16

geschikte wisselplaat: TN.. 1604..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 103,5 mm

Schroevenset: 259023 1

Technische beschrijving

Stift	259049 1
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..

Onderlegplaat	259031 31
Schroevenset	259023 1
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	MTJNR/L 2525X16
Schachtgrootte	25 mm
Spanklemstuk	259038 1
Plaatafmeting	16 mm
Koplengte L ₁	32 mm
Totale lengte L	103,5 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk Type 1	259038 1
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Schroevenset10-delig Type 1	259023 1
Stift Type 1	259049 1
Onderlegplaat Type 31	259031 31
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500