

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 5
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Kniehefboom	259015 9
Middenverplaatsing L ₃	17 mm
Set verende stiften	259047 3
Onderlegplaat	259031 34
Plaatafmeting	16 mm
ISO-code houder	A25R PTFNR/L 16
Kniehefboomschroef	259018 6
Minimale voorboor-Ø D _{min}	32 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L ₂	24 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 9	259015 9
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Onderlegplaat Type 34	259031 34
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500