

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK62, Aanduiding type W29: 58-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236780 58-010
GTIN	4047109059849
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****T.b.v. :**

Nr. 236685; 236686

**Opmerking:****De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: GG(G)

ISO-code wisselplaat: WOEX 120608

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	58-010
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 120608
Soort	BK62
Type	GG(G)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

---

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	geschikt		