

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260343 12/07
GTIN	4045197653116
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	16 mm
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L_3	9 mm
ISO-code houder	A12L SDUCR/L07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	140 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500