

HEDI**Machine-/werkpleklamp, Type: 20B****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081300 20B
GTIN	4003644014309
Artikelklasse	08B

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm voor vrije beweegbaarheid van de lampkop, met perfecte positiestabiliteit. **Halogeenbreedstraler** met reflector, 20 resp. 50 watt

Norm:

hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

· **Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief lichtbron, met **sterke houdmagneet, schroefklem 50 mm en bevestigingsschroeven** voor bevestiging aan machine, tafel, wand of plafond.

IP-klasse: IP 20

Lichtopbrengst: 20 W

Lichtstroom: 190 lm

Aansluitkabel lengte: 3 m

Technische beschrijving

Lichtstroom	190 lm
Aansluitkabel lengte	3 m
Lichtkleur	3.000 K
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	Halogeen
IP-klasse	IP 20
Lampen vervangbaar	ja
Lichtopbrengst	20 W
Producttype	Werkplekverlichting

Accessoires

Reservelamp Geschikt voor type 20B	081310 20B
------------------------------------	------------