

**HOLEX Pro klemdraaihouder, links, Schacht- /plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260305 20/11 |
| GTIN | 4067263109686 |
| Artikelklasse | 22E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Doelgerichte koeling van het snijvlak.

Opmerking:

Koelvloeistofoverdracht onder de kop via slangverbinding (G1/8 inch – meegeleverd).

Technische beschrijving

| Norm | Fabrieksnorm |
|-------------------------------|-----------------|
| Totale lengte L | 125 mm |
| geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. |
| Plaatafmeting | 11 mm |
| Schachtgrootte | 20 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 2 |
| Functiebreedte L ₄ | 25 mm |
| Koplengte L ₁ | 20,5 mm |
| ISO-code houder | SDJCR/L 2020K11 |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |
| Instelhoek κ | 93 graden |

| | |
|-------------|---------------------|
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Wisselplaatschroevenset Type 2 | 269028 2 |
| Momentschroevendraaier Type TX15 | 659950 TX15 |