



## Tapverlengstuk met HB-oppervlak, Type: 5L



### Bestelgegevens

Bestelnummer	338425 5L
GTIN	4067263109723
Artikelklasse	32H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

h6-Schacht met Weldon-oppervlak voor opname ook in Weldon-/krimp- of hydrohouders.

- **Lange resp. extra lange uitvoering.**
- **Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.**
- **De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.**
- **Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.**

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Verlengstuk L <sub>2</sub>	70 mm
Verlengstuk K <sub>2</sub>	6,2 mm
Verlengstuk Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Verlengstuk L <sub>3</sub>	230 mm
Voor draadschacht-Ø d <sub>2</sub>	7 mm
Voor nominale schroefdraad-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M9 – M10

Voor nominale schroefdraad- $\varnothing$  d<sub>1</sub> DIN 371

M7

Producttype

Verlengstuk