



Tapverlengstuk met HB-oppervlak, Type: 13



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 338425 13 |
| GTIN | 4067263109877 |
| Artikelklasse | 32H |

Omschrijving

Uitvoering:

h6-Schacht met Weldon-oppervlak voor opname ook in Weldon-/krimp- of hydrohouders.

- **Lange resp. extra lange uitvoering.**
- **Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.**
- **De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.**
- **Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.**

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Verlengstuk K ₂ | 14,5 mm |
| Verlengstuk Ø D ₃ | 18 mm |
| Verlengstuk L ₃ | 200 mm |
| Voor nominale schroefdraad-Ø d ₁ DIN 374/376 | M22 – M24 |
| Voor draadschacht-Ø d ₂ | 18 mm |
| Verlengstuk L ₂ | 100 mm |

Producttype

Verlengstuk