

**Garant****Krimhouder met koelkanaalboring, PSC 32 kort, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308559 8
GTIN	4067263110057
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.**

Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416. Krimpapparaten nr. 354210 – 354400.  
Balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Koelkanaalboring	afsluitbaar
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	PSC 32 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder