

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroevenset	259023 2
Plaatafmeting	22 mm
Koplengte L ₁	36 mm
Functiebreedte L ₄	40 mm
Onderlegplaat	259031 33
ISO-code houder	MTJNR/L 3232P22
geschikte wisselplaat	TN.. 2204..
Schachtgrootte	32 mm
Stift	259049 2
Spanklemstuk	259038 13
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroevenset10-delig Type 2	259023 2
Onderlegplaat Type 33	259031 33
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Spanklemstuk Type 13	259038 13
Stift Type 2	259049 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500