



Tapverlengstuk Met inwendige koeling, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	338435 3
GTIN	4067263110309
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor draadschacht- $\varnothing d_2$	4,5 mm
Verlengstuk L_3	130 mm
Verlengstuk L_2	60 mm
Verlengstuk $\varnothing D_4$	8,4 mm
Voor vierkant K_1	3,4 mm
Verlengstuk K_2	4,9 mm

Voor nominale schroefdraad- \varnothing d ₁ DIN 374/376	M6
Voor nominale schroefdraad- \varnothing d ₁ DIN 371	M4
Voor opspanlengte l ₁	23 mm
Verlengstuk \varnothing D ₃	6 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verlengstuk