



Tapverlengstuk Met inwendige koeling, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	338435 1
GTIN	4067263109587
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor nominale schroefdraad- \varnothing d ₁ DIN 374/376	M4
Voor vierkant K ₁	2,1 mm
Verlengstuk K ₂	4,9 mm
Voor opspanlengte l ₁	22 mm
Voor nominale schroefdraad- \varnothing d ₁ DIN 371	M2 – M2,6
Verlengstuk L ₂	60 mm

Voor draadschacht-Ø d ₂	2,8 mm
Verlengstuk L ₃	130 mm
Verlengstuk Ø D ₃	6 mm
Verlengstuk Ø D ₄	6,1 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verlengstuk